

Référence: HPCPC310ML
Pistolet Distributeur manuel pour cartouche de 310 ml

- Description et domaine d'application :

Pistolet distributeur, pour cartouche de 310 ML

La bonne démultiplication du mécanisme garantit un grand confort d'utilisation et le déclenchement automatique du frein et son berceau orientable permettent d'effectuer un travail précis (arrêt précis).

Pour encore plus de facilité, le changement des cartouches est rapide Convient pour nos cartouches de 300 ml HPCSEAL HPCMSCREEN HPCTOPSEL ,toutes sortes de mastic, même les plus difficiles à extruder (PU, MS...)

Tirer sur la tige afin de laisser la place à la cartouche de mastic. Couper l'embout de la cartouche, visser la canule, puis la couper selon la taille du cordon désiré.

Placer la cartouche dans le pistolet, puis commencer à extruder, la tige en fer va avancer et pousser le piston de la cartouche, pour faire sortir le mastic. Excellent confort d'utilisation.

Pour stopper la sortie du mastic, pousser la poignée du pistolet vers le haut.

- Conditionnement :

L'unité.

